



Carlo Gavazzi

UA30CAD35NPTI

លេខផ្នែក:
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
 តារាងទិន្នន័យ:
 លក្ខខណ្ឌស្តុក
 នាវាពី
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

UA30CAD35NPTI
 Carlo Gavazzi
 UPROX DR TI PL M30 2XNPN CBL
 UA30CAD35NPTI.pdf
 206 pcs stock
 ហ្វូងកុង
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់



រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ UA30CAD35NPTI

លេខផ្នែក	UA30CAD35NPTI
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Carlo Gavazzi
ការពិពណ៌នា	UPROX DR TI PL M30 2XNPN CBL
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	
បរិមាណដែលអាចរកបាន	206 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	UA30CAD35NPTI.pdf
តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់	12 V ~ 30 V
រចនាប័ទ្មបញ្ចប់	Cable
ការការពារ	Unshielded
សេរី	UA30
ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា	Ultrasonic
យល់ពីចម្ងាយ	9.843" ~ 137.795" (250mm ~ 3500mm)
ប្រេកង់ឆ្លើយតប	2Hz
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	Cylinder, Threaded - M30
ប្រភេទលទ្ធផល	NPN
ឈ្មោះដំឡើង	1864-2196
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-20°C ~ 70°C
កម្រិតស្ទើរស័ណើម (MSL)	Not Applicable
សម្ភារៈ - រាងកាយ	Polybutylene Terephthalate (PBT)
ការការពារការពារ	IP67
សូចនាករ	LED
ការពិពណ៌នាលម្អិត	Ultrasonic Proximity Sensor 9.843" ~ 137.795" (250mm ~ 3500mm) IP67 Cylinder, Threaded - M30

ស្លាកដែលទាក់ទង

Carlo Gavazzi UA30CAD35NPTI	អ្នកចែកចាយ UA30CAD35NPTI	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ UA30CAD35NPTI
តម្លៃ UA30CAD35NPTI	UA30CAD35NPTI រូបភាព	រូបភាព UA30CAD35NPTI
UA30CAD35NPTI PDF Datasheet	UA30CAD35NPTI ទាញយកទិន្នន័យ	UA30CAD35NPTI Datasheet
ភាគហ៊ុន UA30CAD35NPTI	ទិញ UA30CAD35NPTI	ទិញ Carlo Gavazzi UA30CAD35NPTI
Carlo Gavazzi UA30CAD35NPTI	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Carlo Gavazzi	អ្នកចែកចាយ Carlo Gavazzi
Carlo Gavazzi UA30CAD35NPTI		

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>UA30CAD35PPTI ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 2XPNP CBL នៅក្នុងស្តុក: 181 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35NKT1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 0-10V+NP CBL នៅក្នុងស្តុក: 187 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>UA30CAD35PGT1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 4-20MA+PNP នៅក្នុងស្តុក: 223 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35PPM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 2XPNP PLG នៅក្នុងស្តុក: 218 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>UA30CAD60NGM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 4-20MA+NP CBL នៅក្នុងស្តុក: 105 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35PKT1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 0-10V+PNP CBL នៅក្នុងស្តុក: 232 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>UA30CAD35NGM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 4-20MA+NP CBL នៅក្នុងស្តុក: 187 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35NGT1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 4-20MA+NP នៅក្នុងស្តុក: 183 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>UA30CAD35PGM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 4-20MA+PNP នៅក្នុងស្តុក: 224 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35PKM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 0-10V+PNP PLG នៅក្នុងស្តុក: 200 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>UA30CAD35NKM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI M30 0-10V+NP CBL នៅក្នុងស្តុក: 214 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>UA30CAD35NPM1T1 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Carlo Gavazzi ការពិពណ៌នា: UPROX DR TI PL M30 2XNPN PLG នៅក្នុងស្តុក: 178 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហ្វូងកុង

